

מידע על הדגמים בסדרת DX Insera

בסדרה שני דגמים תוך-אוזניים, אחד עם קישורית מלאה בבלוטות' וסוללה 312, והשני ללא קישוריות עם סוללה 10. בישראל ישווקו דגמים ברמה 9 (פרמיום) ו-7 (מתקדמת) בלבד.

DX Insera 9 W 312 Dir

מכשיר תוך אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד עמוק כתלות ברמקול.

תכונות פיזיות

- לחצן תוכניות
- לחצן עוצמה
- סוללות אבץ אוויר (Zinc Air) 312
- Bluetooth מובנה במכשיר – מתחבר ישירות לכל טלפון (אנדרואיד או אייפון עם פרופיל בלוטות' מתאים)

תכונות אקוסטיות

- *SoundNav 3.0* - מעבר אוטומטי בין 7 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: שיחות בשקט, שיחות בקבוצה קטנה, שיחות בקהל, שיות ברעש, שקט, רעש ומוסיקה
- *MediaNav* - שתי תוכניות הזרמה (streaming) אוטומטיות לדיבור ולמוזיקה
- *Sound Conductor* - טכנולוגיה מהפכנית המאזנת בין 3 מרכיבים כדי להבטיח חוויית שמיעה טבעית ביותר: הדגשת דיבור, הפחתת רעש וכיווניות
- *SpeechPro* - חוויית הבנת דיבור ותפיסה מרחבית מצוינת בסביבות רועשות
- *Spatial Awareness* - מנגנון המספק חווייה טבעית של מודעות למיקום הצליל במרחב עם מאמץ מופחת מצידו של המשתמש בסביבות שקטות
- *Soft Speech Lift* – מאפשרת הבנה משופרת של קולות דיבור שקטים במיוחד בסביבות שקטות
- *Spectral Speech* – מערכת חדשה המשפרת את הבנת הדיבור בסביבות מאתגרות במיוחד
- *Personalized Spatial Awareness* – התאמה אישית למאפייני אנטומיית האוזן לצורך שיפור זיהוי ומיקום צלילים וקולות במרחב
- *MyMusic* – הגברת מוסיקה המותאמת לג'נר האהוב על המשתמש
- *Frequency Compression 2* – דחיסת תדרים אדפטיבית
- *Tinnitus Masker* – מנגנון מיוחד להקלה על טינטון
- *Adaptation Manager* – מערכת להסתגלות הדרגתית ואוטומטית להגברה
- *DuoLink* – תקשורת ותיאום פעולות בין מכשירי השמיעה
- עד 3 תוכניות ידניות נוספות
- 20 ערוצי הגברה
- שמיעה איכותית ונקיה מרעשי רקע של שידורי טלוויזיה או אודיו אחר באמצעות חיבור אלחוטי פשוט של מכשירי השמיעה לאביזר עזר TV Connector
- חיבור למגוון מערכות רוג'ר ללא צורך בהרכבת מקלטים חיצוניים על מכשירי השמיעה (Roger Direct™) לאחר רכישת מערכת רוג'ר
- ועוד...

מוצרים תואמים

- TV Connector
- PartnerMic™
- RemoteControl
- מערכות Roger™

תמיכה באפליקציות

Unitron Remote Plus – הכוללת אפשרות שליטת המשתמש בעוצמה, מעבר תוכניות, אקוולייזר (equalizer) לשינוי גוון הצליל, אפשרות שיגור משוב ישיר לקלינאי וכיוון המכשירים מרחוק.

קישור להוראות שימוש

[קישור לדף המוצר באתר היצרן](#)

מכשיר תוך אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור כתלות ברמקול

תכונות פיזיות

- לחצן תוכניות ועוצמה
- סוללות אבץ אוויר (Zinc Air) 10
- סליל טלקוייל (telecoil) אופציונלי
- עמידות גבוהה מפני אבק ולחות (IP68)

תכונות אקוסטיות

- *SoundNav 3.0* - מעבר אוטומטי בין 7 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: שיחות בשקט, שיחות בקבוצה קטנה, שיחות בקהל, שיות ברעש, שקט, רעש ומוסיקה
- *Sound Conductor* - טכנולוגיה מהפכנית המאזנת בין 3 מרכיבים כדי להבטיח חוויית שמיעה טבעית ביותר: הדגשת דיבור, הפחתת רעש וכיווניות
- *MyMusic* – הגברת מוסיקה המותאמת לג'נר האהוב על המשתמש
- *Frequency Compression* – דחיסת תדרים אדפטיבית
- *Tinnitus Masker* – מנגנון מיוחד להקלה על טינטון
- *Adaptation Manager* – מערכת להסתגלות הדרגתית ואוטומטית להגברה
- עד 3 תוכניות ידניות נוספות
- 20 ערוצי הגברה
- ועוד...

קישור להוראות שימוש

[קישור לדף המוצר באתר היצרן](#)

מכשיר תוך אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד עמוק כתלות ברמקול.

תכונות פיזיות

- לחצן תוכניות
- לחצן עוצמה
- סוללות אבץ אוויר (Zinc Air) 312
- Bluetooth מובנה במכשיר – מתחבר ישירות לכל טלפון (אנדרואיד או אייפון עם פרופיל בלוטות' מתאים)

תכונות אקוסטיות

- *SoundNav 3.0* - מעבר אוטומטי בין 6 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: שיחות בשקט, שיחות בקבוצה קטנה, שיות ברעש, שקט, רעש ומוסיקה
- *MediaNav* - שתי תוכניות הזרמה (streaming) אוטומטיות לדיבור ולמוזיקה
- *Sound Conductor* - טכנולוגיה מהפכנית המאזנת בין 3 מרכיבים כדי להבטיח חוויית שמיעה טבעית ביותר: הדגשת דיבור, הפחתת רעש וכיווניות
- *SpeechZone 2* – מערכת לשיפור הבנת דיבור בסביבות רועשות
- *Spatial Awareness* - מנגנון המספק חוויה טבעית של מודעות למיקום הצליל במרחב עם מאמץ מופחת מצידו של המשתמש בסביבות שקטות
- *Soft Speech Lift* – מאפשרת הבנה משופרת של קולות דיבור שקטים במיוחד בסביבות שקטות
- *MyMusic* – הגברת מוסיקה המותאמת לג'נר האהוב על המשתמש
- *Frequency Compression 2* – דחיסת תדרים אדפטיבית
- *Tinnitus Masker* – מנגנון מיוחד להקלה על טינטון
- *Adaptation Manager* – מערכת להסתגלות הדרגתית ואוטומטית להגברה
- *DuoLink* – תקשורת ותיאום פעולות בין מכשירי השמיעה
- עד 3 תוכניות ידניות נוספות
- 16 ערוצי הגברה
- שמיעה איכותית ונקיה מרעשי רקע של שידורי טלוויזיה או אודיו אחר באמצעות חיבור אלחוטי פשוט של מכשירי השמיעה לאביזר עזר TV Connector
- חיבור למגוון מערכות רוג'ר ללא צורך בהרכבת מקלטים חיצוניים על מכשירי השמיעה (Roger Direct™) לאחר רכישת מערכת רוג'ר
- ועוד...

מוצרים תואמים

- TV Connector
- PartnerMic™
- RemoteControl
- מערכות Roger™

תמיכה באפליקציות

Unitron Remote Plus – הכוללת אפשרות שליטת המשתמש בעוצמה, מעבר תוכניות, אקוולייזר (equalizer) לשינוי גוון הצליל, אפשרות שיגור משוב ישיר לקלינאי וכיוון המכשירים מרחוק.

קישור להוראות שימוש

[קישור לדף המוצר באתר היצרן](#)

מכשיר תוך אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור כתלות ברמקול

תכונות פיזיות

- לחצן תוכניות ועוצמה
- סוללות אבץ אוויר (Zinc Air) 10
- סליל טלקוייל (telecoil) אופציונלי
- עמידות גבוהה מפני אבק ולחות (IP68)

תכונות אקוסטיות

- *SoundNav 3.0* - מעבר אוטומטי בין 6 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: שיחות בשקט, שיחות בקבוצה קטנה, שיות ברעש, שקט, רעש ומוסיקה
- *Sound Conductor* - טכנולוגיה מהפכנית המאזנת בין 3 מרכיבים כדי להבטיח חוויית שמיעה טבעית ביותר: הדגשת דיבור, הפחתת רעש וכיווניות
- *MyMusic* – הגברת מוסיקה המותאמת לג'נר האהוב על המשתמש
- *Frequency Compression* – דחיסת תדרים אדפטיבית
- *Tinnitus Masker* – מנגנון מיוחד להקלה על טינטון
- *Adaptation Manager* – מערכת להסתגלות הדרגתית ואוטומטית להגברה
- עד 3 תוכניות ידניות נוספות
- 16 ערוצי הגברה
- ועוד...

קישור להוראות שימוש

[קישור לדף המוצר באתר היצרן](#)