

הדגמים בסדרת Audeo P Fit

פלטפורמת Paradise

Audeo P90 R Fit



מכשיר שמיעה מאחורי האוזן, עם רמקול בתעלה. למכשיר רמקול מיוחד עם חיישן היכול לנתר את קצב הלב. בעזרת מכשיר שמיעה זה ואפליקציה ייעודית ניתן לעקוב אחר הפעילות הגופנית וליצור הרגלים בריאים יותר. ניתן לעקוב אחר קצב לב, מספר צעדים, רמת פעילות ומרחק הליכה/ ריצה. מגיע עם מגוון של שני רסיברים (רמקולים) המגדירים תחומי הגברה שונים, מליקוי שמיעה קל עד חמור.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות ועוצמה (ובנוסף מאפשר מענה וניתוק שיחת טלפון, עבור מכשירי טלפון מצומדים דרך Bluetooth™).
- קישוריות Bluetooth™ המאפשרת חיבור ישיר לכל טלפון חכם עם מערכת הפעלה וגרסת BT תואמים (ראו בדיקת תאימות - <https://www.phonak.com/com/en/support/product-support/compatibility.html>).
- שבב העיבוד המתקדם PRISM.
- עמידות בפני לחות ואבק (IP68).
- סוללת ליתיום-יון נטענת. 3 שעות הטענה מספיקות ליום שלם. המכשיר נכבה ונדלק אוטומטית עם הכנסתו והוצאתו מהמטען, בהתאמה.
- ניתן להתאים עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית.
- מגיע ב-3 צבעים (שינוי צבע מברירת המחדל – בתוספת תשלום).

תכונות טכניות:

- מעבר אוטומטי בין 7 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש, דיבור ברעש חזק, מוסיקה, דיבור ברכב ונוחות מצבי הדדוד (AutoSense OS 4.0 Premium).
- 3 תוכניות הזרמה אוטומטיות.
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 4.
- מספר תוכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 5.
- אבחנה בין הצלילים המוזרמים (שיחת טלפון, מוסיקה או דיבור) וטיפול שונה בהתאם לסוג הצליל.
- הפחתה של מאמץ שמיעתי באמצעות כיוונית צרה ואוטומטית במצב של דיבור על רקע רעש (StereoZoom Premium).
- מנגנון להגברת דיבור בסביבה שקטה (Speech Enhancer).
- מנגנון להנחתת רעשים מרחבית ודינאמית (Dynamic Noise Cancelation).
- שיפור יכולת הבנת דיבור בזמן תנועה באמצעות חיישן תנועה המזהה תנועה ומפעיל שינויים בהתנהגות המכשירים בזמן תנועה (Motion Sensor Hearing).
- שליטה בפונקציות שונות המחוברים באמצעות הקשה על האוזן (Tap Control).
- נוסחת ההגברה החדשה של Phonak (APD 2.0).
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית מתקדמת (UltraZoom Premium).

- מנגנון ייחודי להקלת טינטון (Tinnitus Balance).
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2).
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- דימוי מאפייני הגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound).
- 20 ערוצי הגברה
- מניעת צפצופים (WhistleBlock).
- הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד (EchoBlock).
- שינוי תכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync).
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם לתכנות הקלינאי והסתגלות המשתמש (Auto Acclimatization).
- Environmental Balance – שינוי יחסי הנעשה ע"י המשתמש בין עוצמת הצליל המוזרם לעוצמת צלילי הסביבה.
- Own Voice Pick-Up בעת שיחת טלפון במצב BT Hands Free קול המשתמש נקלט ע"י מיקרופון מכשירי השמיעה.
- אפשרות לכיוון מרחוק באמצעות אפליקציה.

מוצרים תואמים:

- המכשירים תואמים Roger Direct 2.0 – ויכולים לתקשר עם משדר Roger (FM), ללא צורך בחיבור מקלט פיזי.
- תומך באפליקציית My Phonak App.
- TV Connector.
- Partner Mic (מיקרופון דיסקרטי וקל לשימוש, שמתאים במיוחד לשיחות בין שני אנשים בסביבה רועשת).
- Remote Control (שליטה מרחוק במכשירי השמיעה באופן נח, אינטואיטיבי ודיסקרטי).

Audeo P70 R Fit



מכשיר שמיעה מאחורי האוזן עם רמקול בתעלה. למכשיר רמקול מיוחד עם חיישן היכול לנתר את קצב הלב. בעזרת מכשיר שמיעה זה ואפליקציה ייעודית ניתן לעקוב אחר הפעילות הגופנית וליצור הרגלים בריאים יותר. ניתן לעקוב אחר קצב לב, מספר צעדים, רמת פעילות ומרחק הליכה/ ריצה. מגיע עם מגוון של שני רסיברים (רמקולים) המגדירים תחומי הגברה שונים, מליקוי שמיעה קל עד חמור.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות ועוצמה (ובנוסף מאפשר מענה וניתוק שיחת טלפון, עבור מכשירי טלפון מצומדים דרך Bluetooth™).
- קישוריות Bluetooth™ המאפשרת חיבור ישיר לכל טלפון חכם עם מערכת הפעלה וגרסת BT תואמים (ראו בדיקת תאימות - <https://www.phonak.com/com/en/support/product-support/compatibility.html>).
- שבב העיבוד המתקדם PRISM.
- עמידות בפני לחות ואבק (IP68).
- סוללת ליתיום-יון נטענת. 3 שעות הטענה מספיקות ליום שלם. המכשיר נכבה ונדלק אוטומטית עם הכנסתו והוצאתו מהמטען, בהתאמה.
- ניתן להתאים עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית.
- מגיע ב-3 צבעים (שינוי צבע מברירת המחדל – בתוספת תשלום).

תכונות טכניות:

- מעבר אוטומטי בין 4 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש, ומוסיקה (AutoSense OS 4.0 Advanced).
- 3 תוכניות הזרמה אוטומטיות.
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 4.
- מספר תוכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 5.
- אבחנה בין הצלילים המוזרמים (שיחת טלפון, מוסיקה או דיבור) וטיפול שונה בהתאם לסוג הצליל.
- הפחתה של מאמץ שמיעתי באמצעות כיוונויות צרה ואוטומטית במצב של דיבור על רקע רעש (StereoZoom Advanced).
- שיפור יכולת הבנת דיבור בזמן תנועה באמצעות חיישן תנועה המזהה תנועה ומפעיל שינויים בהתנהגות המכשירים בזמן תנועה (Motion Sensor Hearing).
- שליטה בפונקציות שונות המחוברים באמצעות הקשה על האוזן (Tap Control).
- נוסחת ההגברה החדשה של Phonak (APD 2.0).
- כיוונויות מיקרופונים אדפטיבית מתקדמת (UltraZoom Advanced).
- מנגנון ייחודי להקלת טינטון (Tinnitus Balance).
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2).
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי.
- דימוי מאפייני הגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound).
- 20 ערוצי הגברה.
- מניעת צפצופים (WhistleBlock).

- שינוי תכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync).
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם לתכנות הקלינאי והסתגלות המשתמש (Auto Acclimatization).
- Environmental Balance – שינוי יחסי הנעשה ע"י המשתמש בין עוצמת הצליל המוזרם לעוצמת צלילי הסביבה.
- Own Voice Pick-Up בעת שיחת טלפון במצב BT Hands Free קול המשתמש נקלט ע"י מיקרופון מכשירי השמיעה.
- אפשרות לכיוון מרחוק באמצעות אפליקציה.

מוצרים תואמים:

- המכשירים תואמים Roger Direct 2.0 – ויכולים לתקשר עם משדר Roger (FM), ללא צורך בחיבור מקלט פיזי.
- תומך באפליקציית My Phonak App.
- TV Connector.
- Partner Mic (מיקרופון דיסקרטי וקל לשימוש, שמתאים במיוחד לשיחות בין שני אנשים בסביבה רועשת).
- Remote Control (שליטה מרחוק במכשירי השמיעה באופן נח, אינטואיטיבי ודיסקרטי).