

הדגמים בסדרת Phonak Slim P

פלטפורמת Paradise

Phonak Slim P90 R



מכשיר השמיעה הראשון מסוגו בעולם, בעל זווית של 7°, להתאמה מושלמת לאוזן ומראה אסתטי ונקי. מגיע עם מגוון של ארבעה רסיברים (רמקולים) המגדירים תחומי הגברה שונים, מליקוי שמיעה קל עד חמור.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות ועוצמה (ובנוסף מאפשר מענה וניתוק שיחת טלפון, עבור מכשירי טלפון מצומדים דרך Bluetooth™).
- קישוריות Bluetooth™ המאפשרת חיבור ישיר לכל טלפון חכם עם מערכת הפעלה וגרסת BT תואמים (ראו בדיקת תאימות--<https://www.phonak.com/com/en/support/product-support/compatibility.html>).
- שבב העיבוד המתקדם PRISM.
- עמידות בפני לחות ואבק (IP68).
- סוללת ליתיום-יון נטענת. 3 שעות הטענה מספיקות ליום שלם. המכשיר נכבה ונדלק אוטומטית עם הכנסתו והוצאתו מהמטען, בהתאמה.
- ניתן להתאים עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית.
- מגיע ב-3 צבעים (שינוי צבע מברירת המחדל – בתוספת תשלום).

תכונות טכניות:

- מעבר אוטומטי בין 7 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש, דיבור ברעש חזק, מוסיקה, דיבור ברכב ונוחות מצבי הדהוד (AutoSense OS 4.0 Premium).
- 3 תוכניות הזרמה אוטומטיות.
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 4.
- מספר תוכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 5.
- אבחנה בין הצלילים המוזרמים (שיחת טלפון, מוסיקה או דיבור) וטיפול שונה בהתאם לסוג הצליל.
- הפחתה של מאמץ שמיעתי באמצעות כיוונויות צרה ואוטומטית במצב של דיבור על רקע רעש (StereoZoom Premium).
- מנגנון להגברת דיבור בסביבה שקטה (Speech Enhancer).
- מנגנון להנחתת רעשים מרחבית ודינאמית (Dynamic Noise Cancelation).
- שיפור יכולת הבנת דיבור בזמן תנועה באמצעות חיישן תנועה המזהה תנועה ומפעיל שינויים בהתנהגות המכשירים בזמן תנועה (Motion Sensor Hearing).
- שליטה בפונקציות שונות המחוברים באמצעות הקשה על האוזן (Tap Control).
- נוסחת ההגברה החדשה של Phonak (APD 2.0).

- כיווניות מיקרופונים אדפטיבית מתקדמת (UltraZoom Premium).
- מנגנון ייחודי להקלת טינטון (Tinnitus Balance).
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2).
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- דימוי מאפייני הגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound).
- 20 ערוצי הגברה
- מניעת צפצופים (WhistleBlock).
- הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד (EchoBlock).
- שינוי תכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync).
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם לתכנות הקלינאי והסתגלות המשתמש (Auto Acclimatization).
- Environmental Balance – שינוי יחסי הנעשה ע"י המשתמש בין עוצמת הצליל המוזרם לעוצמת צלילי הסביבה.
- Own Voice Pick-Up בעת שיחת טלפון במצב BT Hands Free קול המשתמש נקלט ע"י מיקרופון מכשירי השמיעה.
- אפשרות לכיוון מרחוק באמצעות אפליקציה.

מוצרים תואמים:

- המכשירים תואמים Roger Direct 2.0 – ויכולים לתקשר עם משדר Roger (FM), ללא צורך בחיבור מקלט פיזי.
- תומך באפליקציית My Phonak App.
- TV Connector.
- Partner Mic (מיקרופון דיסקרטי וקל לשימוש, שמתאים במיוחד לשיחות בין שני אנשים בסביבה חעשת).
- Remote Control (שליטה מרחוק במכשירי השמיעה באופן נח, אינטואיטיבי ודיסקרטי).

Phonak Slim P70 R



מכשיר השמיעה הראשון מסוגו בעולם, בעל זווית של 7°, להתאמה מושלמת לאוזן ומראה אסתטי ונקי. מגיע עם מגוון של ארבעה רסיברים (רמקולים) המגדירים תחומי הגברה שונים, מליקוי שמיעה קל עד חמור.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות ועוצמה (ובנוסף מאפשר מענה וניתוק שיחת טלפון, עבור מכשירי טלפון מצומדים דרך Bluetooth™).
- קישוריות Bluetooth™ המאפשרת חיבור ישיר לכל טלפון חכם עם מערכת הפעלה וגרסת BT תואמים (ראו בדיקת תאימות- <https://www.phonak.com/com/en/support/product-support/compatibility.html>).
- שבב העיבוד המתקדם PRISM.
- עמידות בפני לחות ואבק (IP68).
- סוללת ליתיום-יון נטענת. 3 שעות הטענה מספיקות ליום שלם. המכשיר נכבה ונדלק אוטומטית עם הכנסתו והוצאתו מהמטען, בהתאמה.
- ניתן להתאים עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית.
- מגיע ב-3 צבעים (שינוי צבע מברירת המחדל – בתוספת תשלום).

תכונות טכניות:

- מעבר אוטומטי בין 4 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש ומוסיקה (AutoSense OS 4.0 Advanced).
- 3 תוכניות הזרמה אוטומטיות.
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 4.
- מספר תוכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 5.
- אבחנה בין הצלילים המוזרמים (שיחת טלפון, מוסיקה או דיבור) וטיפול שונה בהתאם לסוג הצליל. הפחתה של מאמץ שמיעתי באמצעות כיוונית צרה ואוטומטית במצב של דיבור על רקע רעש (StereoZoom Advanced).
- שיפור יכולת הבנת דיבור בזמן תנועה באמצעות חיישן תנועה המזהה תנועה ומפעיל שינויים בהתנהגות המכשירים בזמן תנועה (Motion Sensor Hearing).
- שליטה בפונקציות שונות המחוברים באמצעות הקשה על האוזן (Tap Control).
- נוסחת ההגברה החדשה של Phonak (APD 2.0).
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית מתקדמת (UltraZoom Advanced).
- מנגנון ייחודי להקלת טינטון (Tinnitus Balance).
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2).
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי.
- דימוי מאפייני הגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound).

- 20 ערוצי הגברה
- מניעת צפזופים (WhistleBlock).
- שינוי תכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync).
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם לתכנות הקלינאי והסתגלות המשתמש (Auto Acclimatization).
- Environmental Balance – שינוי יחסי הנעשה ע"י המשתמש בין עוצמת הצליל המוזרם לעוצמת צלילי הסביבה.
- Own Voice Pick-Up בעת שיחת טלפון במצב BT Hands Free קול המשתמש נקלט ע"י מיקרופון מכשירי השמיעה.
- אפשרות לכיוון מרחוק באמצעות אפליקציה.

מוצרים תואמים:

- המכשירים תואמים Roger Direct 2.0 – ויכולים לתקשר עם משדר Roger (FM), ללא צורך בחיבור מקלט פיזי.
- תומך באפליקציית My Phonak App.
- TV Connector.
- Partner Mic (מיקרופון דיסקרטי וקל לשימוש, שמתאים במיוחד לשיחות בין שני אנשים בסביבה חעשת).
- Remote Control (שליטה מרחוק במכשירי השמיעה באופן נח, אינטואיטיבי ודיסקרטי).